

**Garant****45° pravá fréza, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 125/7mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	214200 125/7
GTIN	4045197702357
Trieda položky	210

## Popis

### Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

## Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	SE.. 1204..
Celková dĺžka $L_{celk}$	63 mm
Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Ø rezných hrán $D_c$	125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
maximálny vonkajší Ø $D_{max}$	138 mm
Počet rezných hrán Z	7
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	45 Stupeň

Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7