



Upínač s dvojitým klinom, tvarové prispôsobenie, Závit M: M8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370011 M8
GTIN	4046368801053
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Hliníkový profil s ocelovým klinom vrátane skrutky.
- Mimoriadne široké čeluste, na frézovanie obrysov obrobku.

Výhoda:

- Tvarové, a tým aj bezpečné upnutie obrobkov.
- Súčasné upnutie 2 obrobkov.

Upozornenie:

Na obrábanie upínača s dvojitým klinom potrebujete blokovaciu dosku.

Technický opis

H ₁	12,7 mm
Upínacia sila	8,9 kN
Závit M	M8
B ₂	9,9 mm
maximálny ťahovací moment	14,5 Nm
B ₁	20,83 mm
Výška H	25,4 mm

Délka L	31,8 mm
Šířka B	50,8 mm
Druh produktu	Klinový upínač