



Upínač s dvojitým klinom, tvarové prispôsobenie, Závit M: M12



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370011 M12
GTIN	4046368801558
Trieda položky	37M

Popis

Prevedenie:

- Hliníkový profil s ocelovým klinom vrátane skrutky.
- Mimoriadne široké čeluste, na frézovanie obrysov obrobku.

Výhoda:

- Tvarové, a tým aj bezpečné upnutie obrobkov.
- Súčasné upnutie 2 obrobkov.

Upozornenie:

Na obrábanie upínača s dvojitým klinom potrebujete blokovaciu dosku.

Technický opis

Závit M	M12
Upínacia sila	15,58 kN
maximálny ťahovací moment	38,4 Nm
B ₂	15,7 mm
H ₁	19,1 mm
B ₁	30,86 mm
Výška H	38,1 mm

Délka L	47,5 mm
Šírka B	76,2 mm
Druh produktu	Klinový upínač