

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 261354 10/07 |
| GTIN | 4045197948045 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|-----------------|
| Výška upínania L ₂ | 9 mm |
| Držiak ISO-kód | A10H SV95CR/L07 |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 22 mm |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 12,5 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. |
| Odsadenie stredu L ₃ | 7 mm |
| Šírka hrdla L ₄ | 6,8 mm |
| Úžitková hĺbka T | 5 mm |
| Ø stopky D _s | 10 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 3xD |
| Vnútorané chladenie | áno |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6 | 674248 TX6 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200 | 659957 200 |