

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261354 8/05
GTIN	4045197948038
Trieda položky	21T

## Technický opis

Výška upínania L <sub>2</sub>	7,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Celková dĺžka L	80 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	15 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	5 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Veľkosť doštičiek	5 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	6 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	9,2 mm
Držiak ISO-kód	A08F SV95CR/L05
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

---

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200