

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261354 16/07
GTIN	4045197948069
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Šírka hrdla L ₄	12,9 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	19,5 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Výška upínania L ₂	15 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A16M SV95CR/L07
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200