

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 8/05mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261355 8/05
GTIN	4045197948076
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	5 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Veľkosť doštičiek	5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	9,2 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 26
Šírka hrdla L ₄	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0501..
Držiak ISO-kód	A08F SV95CR/L05
Výška upínania L ₂	7,5 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Dĺžka hlavy L ₁	15 mm
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX5	674248 TX5
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 200	659957 200