

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261355 16/07
GTIN	4045197948304
Trieda položky	21T

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	19,5 mm
Výška upínania L_2	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Dĺžka hlavy L_1	36 mm
Šírka hrdla L_4	12,9 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Držiak ISO-kód	A16M SV95CR/L07
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D_5	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200