

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261355 10/07
GTIN	4045197948083
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 27
Výška upínania L ₂	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 0702..
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Držiak ISO-kód	A10H SV95CR/L07
Šírka hrdla L ₄	6,8 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Úžitková hĺbka T	5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 200	659957 200