

Garant**CNMM 160624, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	2,4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,4 - 1,2 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	SR
Typ	HB7020
Hĺbka rezu a_p	2 - 10 mm
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMM 160624

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie