

Garant**CNMG 120404 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Lamač triesok	WSS
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 120404

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie