

Garant**Rohová fréza 90°, stopka Weldon, Ø D / počet čepielok Z: 25/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215840 25/2
GTIN	4045197702845
Trieda položky	210

Popis**Použitie:****Univerzálne použitie na všetky materiály.**

- **Rohové frézovanie a frézovanie drážok, vnútorné kopírovanie, kruhové frézovanie, zavrtávacie kruhové frézovanie, valcové frézovanie.**

Na vrtanie a obrábanie drážok.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 vel. 1,2 s čepelou č. 674252 vel. 8IP.

- **Vymeňte upínacie skrutky otočných rezných platničiek po dlhšom používaní. Používajte iba dobre premazané (napr. medenou pastou).**

Technický opis

Ø stopky D _s h6	25 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219814 (8IP; 1,2 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	AP.. 1003..
Dĺžka výčnelku L ₁	50 mm
Ø rezných hrán D _c	25 mm
L ₂	9 mm
Celková dĺžka L _{celk}	110 mm
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	19 mm
efektívny počet rezných hrán Z _{eff}	2

Počet otočných rezných platničiek	3
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219814
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP