

Garant**DNMG 060404 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251953 HB7020
GTIN	4045197948625
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Lamač triesok	WSS
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Typ	HB7020
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060404
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie