

Garant**DNMG 080412 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251967 HB7020
GTIN	4045197948663
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Uhlový Polomer	1,2 mm
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	WSS
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Typ	HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 080412
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočná rezná platnička na sústruženie