

Garant**DNMG 060408 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	150 - 400 m/min
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7020
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	WSS
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Počet výmien/rezných hrán	6

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie