

Garant**DCGT 04T002, Typ: HB7125-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260350 HB7125-1
GTIN	4062406066543
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 300 m/min
Rezný materiál	HM
Hlavné použitie	M
Lamač triesok	VF
Typ	HB7125-1
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Hĺbka rezu a_p	0,05 - 0,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,2 mm
Posuv f	0,03 - 0,1 mm/ot,
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 04T002

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie