

**Garant****DCGT 04T002, Typ: HU7315-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Trieda položky	21G

## Technický opis

Lamač triesok	AF
Hĺbka rezu $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv $f$	0,03 - 0,1 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Typ	HU7315-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 600 m/min
Hlavné použitie	N
Povrchová úprava	bez povlaku

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGT 04T002
Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	G
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie