

Garant**DCGT 04T002, Typ: HB7025-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 260350 HB7025-1 |
| GTIN | 4062406066536 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|-------------------|
| Typ | HB7025-1 |
| Podmienka rezu | lahko prerušovaný |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Hlavné použitie | P |
| Rezný materiál | HM |
| Lamač triesok | SF |
| Posuv f | 0,03 - 0,1 mm/ot, |
| Hĺbka rezu a_p | 0,05 - 0,2 mm |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 120 - 300 m/min |
| Uhlový Polomer | 0,2 mm |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DCGT 04T002 |

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Počet výmien/rezných hrán | 2 |
| Tolerancia | G |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |