

**Garant****DNMG 060408 Wiper, Typ: HB7020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 4 mm
Hlavné použitie	P
Posuv $f$	0,25 - 0,45 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	WSM
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Typ	HB7020
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WNMG 060408
Počet výmien/rezných hrán	6

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie