

**Garant****DNMG 150404, Typ: HB7010-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250670 HB7010-1
GTIN	4045197948908
Trieda položky	21G

## Technický opis

Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Typ	HB7010-1
Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	SS
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150404
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie