


Garant**DNMG 150404, Typ: HB7035-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250670 HB7035-1
GTIN	4045197948922
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 350 m/min
Lamač triesok	SS
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	0,3 - 2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hlavné použitie	P
Typ	HB7035-1
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150404
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie