

**Garant****DNMG 150408, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Lamač triesok	SS
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Hĺbka rezu $a_p$	0,3 - 2 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 500 m/min
Typ	HB7010-1
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150408
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie