



## Silové upínacie púzdro, HSK-A 63, Ø D1: 20



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	305535 20
GTIN	2050001772046
Trieda položky	33K

### Popis

#### Prevedenie:

- **Nízke trenie vďaka ihlovým ložiskám.**
- **Chránené antikoróznou povrchovou úpravou.**
- **Prachotesné a vodotesné.**
- **Veľmi vysoká upínacia sila zvyšuje životnosť nástroja a zlepšuje povrch.**
- **Centrické upínanie nástroja s optimálnou presnosťou obvodovej hádzavosti.**
- **Vnútorňý prívod chladiaceho média.**
- **Upínacia sila do 1 000 Nm.**

#### Výhoda:

Dlhé životnosti nástrojov. Antivibračné vlastnosti. Vysoká stabilita vďaka zosilneným upínacím maticiam.

#### Použitie:

Na upnutie náradia s valcovou stopkou.

#### Rozsah balenia:

Vrátane upínacej matice.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Rúra s chladiacim prostriedkom č. 309880, upínacie klieštiny č. 309566 - 309570, príp. č. 309575 - 309576.

### Technický opis

Vonkajší Ø klieštín D	52 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	90 mm

Ø upnutia D <sub>1</sub>	20 mm
vhodný hákový kľúč č. 628400	52/55
Upínacia sila do upínača	1000 Nm
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 6,3 pri 15000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 µm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Silové upínacie púzdro

### Vhodné výrobky

<https://www.hoffmann-group.com/SK/sk/hom/p/305535-20>