

Garant**DNMG 150408, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 250868 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197949172 |
| Trieda položky | 21G |

Technický opis

| | |
|--|----------------------|
| Hlavné použitie | P |
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Hrubovanie |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 100 - 375 m/min |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Posuv f | 0,25 - 0,6 mm/ot, |
| Typ | HB7010-1 |
| Lamač triesok | SG |
| Rezný materiál | HM |
| Uhlový Polomer | 0,8 mm |
| Hĺbka rezu a_p | 1,5 - 6 mm |
| Povrchová úprava | s povrchovou úpravou |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | DNMG 150408 |
| Počet výmien/rezných hrán | 4 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |