

**Garant****DNMG 150408, Typ: HB7010-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250768 HB7010-1
GTIN	4045197949110
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Hlavné použitie	P
Rezný materiál	HM
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB7010-1
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	120 - 440 m/min
Lamač triesok	SM
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150408
Počet výmien/rezných hrán	4
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie