

Garant**DNMG 150408, Typ: HB7020**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Trieda položky	21G

Technický opis

Lamač triesok	SG
Hlavné použitie	P
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	HB7020
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 300 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rezný materiál	HM
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150408
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie