

Garant**DNMG 150412, Typ: HB7010-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250869 HB7010-1
GTIN	4045197949202
Trieda položky	21G

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	100 - 375 m/min
Hĺbka rezu a_p	1,5 - 6 mm
Hlavné použitie	P
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Podmienka rezu	kontinuálne
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	SG
Typ	HB7010-1
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Hrubovanie
Uhlový Polomer	1,2 mm
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DNMG 150412
Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie