

Garant**Predĺženie pre závitník s rýchlopínacím zariadením, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 338460 4 |
| GTIN | 4045197953117 |
| Trieda položky | 31M |

Popis**Prevedenie:**

- **Dlhé vyhotovenie.**
- **Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.**
- **Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.**
- **Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.**

Výhoda:

- **Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.**
- **Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom D_3 , príp. unášaciemu štvorhranu K_2 .**

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Vhodné pre:

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Technický opis

| | |
|--|------------|
| pre menovitý Ø závitu d ₁ DIN 374/376 | M8 |
| Predĺženie L ₃ | 145 mm |
| Predĺženie K ₂ | 9 mm |
| pre Ø stopky závitu d ₂ | 6 mm |
| Predĺženie Ø D ₄ | 14 mm |
| pre menovitý Ø závitu d ₁ DIN 371 | M4,5 – M6 |
| Predĺženie L ₂ | 45 mm |
| Predĺženie Ø D ₃ | 12 mm |
| Druh produktu | Predĺženie |