

**Garant****Strojný závitník Typ C DIN 371/376, TiN, M: M30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	131250 M30
GTIN	4045197704887
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S povrchovou úpravou TiN pre:**

- Zlepšenú odolnosť voči opotrebovaniu.
- Menšia tendencia k návaru materiálu.
- Možnosť vyšších rezných rýchlostí.

Možno použiť s **emulziou** (obsah tuku najmenej 8 %).

**S lámačom triesok.**

(Tvar C) nábeh 2 – 3 chody – **bez lámača triesok**. Môže sa použiť aj na slepý otvor. **ISO 2 6H HSS**

**Technický opis**

Stúpanie závitov	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø závitu	30 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Tolerančná trieda	

	<b>ISO 2 6H</b>
Rezný materiál	<b>HSS</b>
Hĺbka závitú	90 mm
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M30
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Hliník	podmienene vhodný	16	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	19	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		