


**Garant****TK torusová fréza, DLC, Ø e8 DC / R1: 5/1,0mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	206065 5/1,0
GTIN	4062406074722
Trieda položky	11X

## Popis

**Prevedenie:**Tolerancia:  $R_1 = \pm 0,01 \text{ mm}$ .S **povrchovou úpravou DLC  $sp^2$**  najnovšej generácie.S **dvojito podbrúseným bočným uhlom chrbta a rádiusmi čelných britov.****Vysoká stabilita** vďaka **zosilnenému jadru.**

## Technický opis

Posuv $f_z$ pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,02 mm
Polomer rezania $R_1$	1 mm
Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	18 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Posuv $f_z$ pre kopírovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,023 mm
Počet zubov Z	2
Ø vôle $D_1$	4,6 mm
Ø stopky $D_s$	5 mm
Celková dĺžka L	54 mm
Ø rezných hrán $D_c$	5 mm
Dĺžka britov $L_c$	6 mm
Uhol sklonu zubov	30 Stupeň

Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	W
Tolerancia menovitého $\varnothing$	e8
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu $a_e$ pre frézovanie	0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Torusová fréza

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliník	vhodný	330	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	vhodný	230	N
PMMA akryl	vhodný	200	N
PE-HD	vhodný	160	N
PA 66	vhodný	200	N
PEEK	vhodný	150	N
PF 31	vhodný	130	N
PVDF GF20	vhodný	180	N
POM GF25	vhodný	160	N
PA 66 GF30	vhodný	150	N
PEEK GF30	vhodný	130	N
PTFE CF25	vhodný	160	N
Honeycomb Sandwich	podmienene vhodný	300	N

Cu	vhodný	100	N
CuZn	vhodný	120	N
mokrý maximum	vhodný		
mokrý minimálne	vhodný		
suché	podmienene vhodný		
vzduch	vhodný		