

**Garant****Sústružnícky držiak, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Klinok	259015 2
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	26 mm
Podložka	259031 20
Súprava pružinových kolíkov	259047 2
Celková dĺžka L	100 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	SN.. 1204..
Držiak ISO-kód	PSSNR/L 1616H12
Veľkosť doštičiek	12 mm
Veľkosť stopky	16 mm
Súprava pružín	259044 2
Skrutka klinku	259018 2
Séria	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie

Uhol nastavenia k	45 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500