



## Magnet pre zdvíhanie bremien MaxX, Maximálna nosnosť (rovná): 1500kg



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	382001 1500
GTIN	2050001944078
Trieda položky	38D

### Popis

#### Prevedenie:

Kompaktný a robustný dizajn s neodymovými permanentnými magnetmi. Princíp „neutrálnej koruny“ zabraňuje magnetickému rozptylu a nežiaducim silám priťahovania k susedným nákladom. Konštantný výkon je zaručený vďaka základnému telu, ktoré je vyrobené z jedného bloku a nemá žiadne zvary. Zámok zablokuje páku a zabráni neúmyselnému uvoľneniu nákladu. Certifikovaná odtrhávacia sila.

#### Použitie:

Rýchla a jednoduchá manipulácia a preprava plochých a guľatých materiálov s trojnásobnou bezpečnosťou.

### Technický opis

minimálna hrúbka steny materiálu okrúhla	30 mm
Hmotnosť	66 kg
maximálna nosnosť okrúhla	600 kg
Rozmer E	122 mm
Rozmer D	171 mm
Rozmer C	166 mm

Rozmer G	64 mm
Rozmer B	383 mm
minimálna hrúbka steny materiálu rovina	45 mm
Rozmer F	330 mm
maximálna nosnosť rovina	1500 kg
Rozmer A	316 mm
maximálny Ø rovná	500 mm
Maximálna dĺžka rovina	3000 mm
Druh produktu	Magnet na zdvíhanie bremien