



Permanentné magnetické skľučovadlo s paralelným delením pólov, Ø skľučovadla: 200mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	380777 200
GTIN	2050001944405
Trieda položky	33S

Popis

Prevedenie:

Výkonný magnetický systém s **neodymovými** magnetmi a nízkou výškou magnetického poľa. Silu magnetu **je možné plynule nastaviť**.

Použitie:

Na brúsenie a sústruženie.

Na upnutie malých a tenkých až veľkých obrobkov.

Upozornenie:

Možno zapracovať strediaci otvor „J“.

Technický opis

Ø centrovania	150 mm
Hmotnosť	13 kg
Hĺbka centrovania	4 mm
Výška	57 mm

Ø závitu	4xM8
Menovitá přídržní síla	100 N/cm ²
možný centrovací otvor J	20x6 mm
Tolerancia výšky	0 / -1 mm
Ø rozostupnej kružnice otvorov	180 mm
Výška magnetického poľa	10 mm
Ø skľučovadla	200 mm
Paralelná pólová vzdialenosť	8+3 mm
Opotrebitelnosť pólovej dosky	6 mm
Druh produktu	Magnetické upínacie púzdro