

**Garant****Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, MF: 10X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132870 10X1,25
GTIN	4045197704924
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****Silný lámač triesok.**

Vodiaci závit s mazacími drážkami.

**Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø závit	10 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	30 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M10×1,25

Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		