

**Garant**

**Fréza s vysokým posuvom GARANT Power Q, so závitom, Ø D / počet čepielok  
Z: 18/2mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212804 18/2
GTIN	4045197956040
Trieda položky	210

**Popis****Náhradný diel:**

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky č. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 1,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.  
V prípade použitia predĺženia pracujte vždy s vnútorným chladením.

**Technický opis**

Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	8,13 mm
Vnútorné chladenie	áno
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Montážny závit M	M8
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	18 mm
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	2,82 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>max</sub>	34 mm
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	25 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a <sub>p</sub>	0,3 mm

Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	XOM.060310
Vrtacie cirkulárové frézy Ø D <sub>min</sub>	28 mm
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Séria	Power Q
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 1,2	211750 1,2
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne Typ 1	219799 1