

Weidmüller **Dvojpólová skúšačka napätia, Typ: MASTER****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Dvojpólové skúšačky napätia, ergonomická konštrukcia, vodotesný plastový plášť odolný voči vode, nárazom a zlomeniu, dve rukoväte skúšačky s magnetickým držiakom, vhodné aj na ovládanie jednou rukou.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Pre profesionálne, viacstupňové skúšanie napätia, polaritu a kontinuity.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií 081561 veľ. LR3, hrubšie skúšobné hroty (naskrutkovateľné), izolačné ochranné kryty.

Technický opis

Kalibrácia	I1
Skúška polarity	áno

Počet obsiahnutých batérií	2
Ukazovateľ	LED
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Kategória prepätia	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Oblasť pre zobrazovanie AC	12 - 690 V
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081551 LR3
Oblasť pre zobrazovanie DC	12 - 690 V
Označenie výrobcu	VT Master
Skúška priechodnosti	opticky/akusticky
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2× 081561 LR3
Druh produktu	Skúšačka napätia

Služby

KalibráciaSkúšačka napätia Typ S	027120 S
Kalibrácia DAkkSSkúšačka napätia Typ S	027160 S

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
--	------------