

Garant**TK vrták HPC valcová stopka DIN 6535 HA, DLC, Ø DC h7: 14,06-Xmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 122808 14,06-X |
| GTIN | 4062406079734 |
| Trieda položky | 11E |

Popis**Prevedenie:**

Povrchová úprava DLC sp² najnovšej generácie s **nízkym koeficientom trenia** umožňuje **vynikajúce odvádzanie triesok**. Na **vysoko výkonné obrábanie hliníkových materiálov**. **Vysoká súosová presnosť** a **zaoblenosť vývrtu** vďaka **6 vodiacim fazetám**.

Upozornenie:

Dĺžka napínacích drážok $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.

Tvar **HB**: objednávajte s č. **122809**.

Tvar **HE**: objednávajte s č. **122808 + 129100HE**. Lehota dodania: 12 pracovných týždňov

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špecifické špeciálne vyhotovenie pre zákazníka:

Zrušenie objednávky je možné maximálne 3 pracovné dni po prijatí potvrdenia objednávky.

Vrátenie je vylúčené. S výhradou prekročenia a nedodania $\pm 10\%$ (min. 1 kus).

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Celková dĺžka L | 203 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Dĺžka napínacích drážok L_c | 152 mm |
| Ø stopky D_s | 16 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Tolerancia menovitého Ø | h7 |
| Posuv f v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,65 mm/ot, |
| Rozsah Ø | 14,06 - 16,05 mm |

| | |
|---------------------|------------------|
| Povrchová úprava | DLC |
| Rezný materiál | VHM |
| Prevedenie | 8xD |
| Typ | W |
| Uhol špičky | 135 Stupeň |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Vnútorne chladenie | áno, pri 25 bar |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Pološtandard | áno |
| Farebný krúžok | žltá |
| Druh produktu | Špirálový vrták |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|----------------------|--------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 325 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 360 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 315 | N |
| PMMA akryl | vhodný | 135 | N |
| PEEK | vhodný | 110 | N |
| PVDF GF20 | vhodný | 80 | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 70 | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 60 | N |
| PTFE CF25 | vhodný | 70 | N |
| Cu | vhodný | 140 | N |
| CuZn | vhodný | 160 | N |
| GFK | vhodný | 70 | N |
| CFRP | vhodný | 70 | N |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| mokrý minimálne | vhodný | | |

