

Garant**AN.U 120604, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	215111 UNI
GTIN	4045197703125
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

Veľmi stabilná a obojstranná 4-drážková vložka.

Vďaka jedinečnej geometrii doštičky nie je rezná hrana oslabená otvorom.

Údaje o používaní:

$a_{p\ max} = 12\ \text{mm}$.

$a_p = 10\ \text{mm}$ (odporúčanie).

Pozor!:

Nie je vhodné pre frézovanie celých drážok!

Upozornenie:

Obvodové frézovanie: Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 10\ \text{mm}$.

Technický opis

Typ	UNI
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB925
Tolerancia	K

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	AN.U 120604
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie