

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desni, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250042 25/12  |
| GTIN                  | 4045197710970 |
| Razred artikla        | 21T           |

**Tehnični opis**

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204..         |
| Velikost ploščice                   | 12 mm               |
| Garnitura vzmeti                    | 259044 2            |
| ISO-oznaka držala                   | A25T PCKNR/L12      |
| Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$   | 32 mm               |
| Garnitura vzmetnih zatičev          | 259047 2            |
| Srednji premik $L_3$                | 17 mm               |
| Kolenska ročica                     | 259015 2            |
| Podložna ploščica                   | 259031 2            |
| Vijak kolenske ročice               | 259018 8            |
| Celotna dolžina L                   | 300 mm              |
| Višina vpenjanja $L_2$              | 23 mm               |
| Nastavitveni kot $\kappa$           | 75 stopinj          |
| Ø držala $D_s$                      | 25 mm               |
| Standard                            | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe                       | desni               |
| Globina notranjega struženja do     | 3xD                 |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| z notranjim hlajenjem | da                           |
| Uporaba               | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka         | Nož za notranje struženje    |

## Pribor

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Garnitura vzmetnih zatičev 10-del. Tip 2                                           | 259047 2    |
| Vijak kolenske ročice Tip 8                                                        | 259018 8    |
| Vijak kolenske ročice Tip 2                                                        | 259018 2    |
| PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15                            | 674248 TX15 |
| Podložna ploščica Tip 2                                                            | 259031 2    |
| Garnitura vzmeti 10-del. Tip 2                                                     | 259044 2    |
| Kolenska ročica Tip 2                                                              | 259015 2    |
| Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila<br>Maksimalni vrtilni moment 500 cNm | 659957 500  |