

Garant**Precizno stožčasto grezilo, dolgo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 25mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150371 25
GTIN	4045197710758
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev. Prostori za odrezke so brušeni iz polnega. Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C. **Z dolgim cilindričnim držalom.**

Tehnični opis

Osnovna izvrtina Ø	3,8 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,2 mm/v
minimalni Ø grezila za izvrtino od	3,8 mm
za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M12
Zunanji Ø	25 mm
Toleranca držala	h9
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	118 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard

Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		