

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	250043 25/12
GTIN	4045197711526
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Podložna ploščica	259031 2
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	32 mm
Velikost ploščice	12 mm
Vijak kolenske ročice	259018 8
Garnitura vzmeti	259044 2
ISO-oznaka držala	A25T PCKNR/L12
Garnitura vzmetnih zatičev	259047 2
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 1204..
Kolenska ročica	259015 2
Srednji premik $L_3$	17 mm
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja $L_2$	23 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	75 stopinj
Ø držala $D_s$	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	3xD

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

## Pribor

Kolenska ročica Tip 2	259015 2
Garnitura vzmeti10-del. Tip 2	259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev10-del. Tip 2	259047 2
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Vijak kolenske ročice Tip 8	259018 8
Vijak kolenske ročice Tip 2	259018 2
Podložna ploščica Tip 2	259031 2
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500