

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levi, Ø držala/velikost ploščice: 25/16mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251017 25/16
GTIN	4045197711618
Razred artikla	21T

Opis

Napotek:

Uporabljajte z obračalno ploščico KNUX 1604..R.

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A25T CKUNR/L16
Vpenjalna spona	259038 16
Vijak za vpenjalno spono	259021 3
Velikost ploščice	16 mm
Srednji premik L_3	20,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	KNUX 1604.. R/L
Garnitura vzmeti	259044 3
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	36 mm
Pin	259049 4
Celotna dolžina L	300 mm
Višina vpenjanja L_2	23 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Ø držala D_s	25 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi

Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vpenjalna spona Tip 16	259038 16
PrecisionBit za 6-kotnik, 1/4 cole E 6,3 6-kotnik 4 mm	674242 4
Garnitura vzmeti10-del. Tip 3	259044 3
Zatič Tip 4	259049 4
Vijak za vpenjalno spono Tip 3	259021 3
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600