

Garant**Kopirni rezkar dolgi, cilindrično držalo, Ø D: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212603 20
GTIN	4045197712721
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 5,0** s stebлом art. **674252 vel. 20IP**.

Tehnični opis

Dolžina $\varnothing d_1$	75 mm
$\varnothing d_1$	17 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	141 mm
Prevesna dolžina L_1	34 mm
\varnothing držala D_s h6	20 mm
\varnothing rezila D_c	20 mm
Vijak za obračalno ploščico	219874 (20IP; 5,0 Nm)
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 5,0 Nm	211750 5,0
Vpenjalni vijak	219874
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP