

Garant**Kopirni rezkar, z navojem, Ø D: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212620 8
GTIN	4045197712776
Razred artikla	210

Opis**Izvedba:**

Brez notranjega hlajenja.

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča.

Največja natančnost zamenjave $\pm 0,015$ mm. Brez notranjega hlajenja.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

Jeklo – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Napotek:

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni $\varnothing D_w$. Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art.

211750 vel. 0,9 s stebлом art. **674252 vel. 7IP**.

Tehnični opis

Vpenjalni navoj M	M5
Vijak za obračalno ploščico	219870 (7IP; 0,9 Nm)
Ø rezila D_c	8 mm
Ø D_2	9,5 mm
Dolžina 1	13 mm
Ø D_1 h6	5,5 mm
Celotna dolžina L_{celotna}	23 mm
Število rezil Z	2

z notranjim hlajenjem	ne
Izvedba držala	z navojem
Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

Pribor

Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 0,9 Nm	211750 0,9
PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP
Vpenjalni vijak	219870