

**Garant****Kopirni rezkar dolgi, cilindrično držalo, Ø D: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212603 10
GTIN	4045197712691
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Natančno ležišče obračalne ploščice zaradi optimiziranih toleranc ploščice in njenega ležišča. Največja natančnost zamenjave  $\pm 0,015$  mm.

**Uporaba:**

Univerzalna uporaba za fino in polfino glajenje.

**Jeklo** – za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

**Napotek:**

Število vrtljajev se izračuna glede na delovni  $\varnothing D_w$ . Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 1,2** s stebлом art. **674252 vel. 8IP**.

**Tehnični opis**

Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	110 mm
Prevesna dolžina $L_1$	21 mm
Ø rezila $D_c$	10 mm
Vijak za obračalno ploščico	219871 (8IP; 1,2 Nm)
Ø držala $D_s$ h6	12 mm
Dolžina $\varnothing d_1$	53 mm
Ø $d_1$	8 mm
Število rezil Z	2
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	cilindrično držalo

Uporaba za rezkanje	Kopirno rezkanje
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

---

**Pribor**

PrecisionBit za Torx Plus®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Vpenjalni vijak	219871