


**Garant****Rezkalna obračalna ploščica Ø 16 mm, Tip: HART****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212660 HART
GTIN	4045197712431
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.**

· **Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave:  $\pm 0,015$  mm.**

**Uporaba:**

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

**Tehnični opis**

Rezalni material	HM
Zvrst	HB7705
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,25 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 1400$ N/mm <sup>2</sup>	0,28 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo $< 60$ HRC	0,2 mm
Podajanje $f_z$ v titan $> 850$ N/mm <sup>2</sup>	0,25 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

