

**Garant****KNUX 160410R, Zvrst: HB7020**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251036 HB7020
GTIN	4045197711168
Razred artikla	21G

## Tehnični opis

Radij rezila	1 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	2,2 mm
Globina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Podajanje $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Lomilec odrezkov	SM
Glavna uporaba	P
Zvrst	HB7020
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
ISO-oznaka obračalne ploščice	KNUX 160410R
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

