

Garant**WNMG 060404, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	251952 HB7020
GTIN	4045197711069
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 400 m/min
Lomilec odrezkov	SS
Globina reza a_p	0,3 - 2 mm
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,4 mm
Glavna uporaba	P
Podajanje f	0,1 - 0,4 mm/v
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje