

Garant**TC.T 110202, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	260980 HB7020
GTIN	4045197711106
Razred artikla	21G

Tehnični opis

Glavna uporaba	P
Globina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Radij rezila	0,2 mm
Podajanje f	0,1 - 0,3 mm/v
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	120 - 350 m/min
Lomilec odrezkov	SM
Zvrst	HB7020
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	TCMT 110202
Število zamenljivih ploščic/rezil	3

Toleranca	M
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje