

Garant**VC.T 110302, Zvrst: HB7020**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 261364 HB7020 |
| GTIN | 4045197710888 |
| Razred artikla | 21G |

Tehnični opis

| | |
|---|-------------------|
| Lomilec odrezkov | SS |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 150 - 400 m/min |
| Podajanje f | 0,05 - 0,2 mm/v |
| Globina reza a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Radij rezila | 0,2 mm |
| Rezalni pogoji | rahlo prekinjen |
| Glavna uporaba | P |
| Zvrst | HB7020 |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava |
| Rezalni material | HM |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | VCMT 110302 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 |
| Toleranca | M |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |